

Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSN0010H05/1G/1D



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Kompatibel med maling	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 DC
Kapslingsklasse	II
Max. input effekt [mW]	gruppe II: 1000; gruppe III: 1000
Max strømbelastning total [A]	1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Bemærk omgivelsestemperatur	Ved anvendelse i Ex-områder: Omgivelsestemperatur iht. godkendelse
Kapslingsklasse	IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)

Godkendelser / Tests

Godkendelse	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX mærkning	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
	Ex II 1D Ex ia IIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
	Ex II 1D Ex ia IIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C



Forbindelseskabel med hunstik

ADOAH050MSN0010H05/1G/1D


Sikkerhedsparametre		
Max. intern kapacitans	[nF]	1
Max. intern induktans	[µH]	20

Mekaniske data		
Vægt	[g]	378,4
Dimensioner	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale		Kapsling: TPU orange; pakning: FKM
Materiale - omløber		Messing, forniklet


Bemærkning		
Bemærkning		Ved anvendelse i ATEX områder gælder særlige betingelser for sikker drift. Følg de pågældende henvisninger i driftsvejledningen (relevant del om Ex-beskyttelse)
Emballage-enheder		1 stk.

Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektrisk tilslutning - Hunstik		
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm		



Tilslutning		
-------------	--	--



Ledningsfarver :	
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvid