


Induktiv sensor

IB-2020-BBOA/MS/6M/SS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Udgangsfunktion		normally closed
Tasteafstand [mm]		20
Kapsling		cylindrisk
Dimensioner [mm]		Ø 34 / L = 82

Elektriske Data

Driftspænding [V]		20...250 AC/DC
Polaritetsbeskyttelse		nej

Udgange

Udgangsfunktion		normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		6,5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]		6,5
Minimum belastningsstrøm [mA]		5
Max. lækagestrøm [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]		250; (350 (...50 °C))
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		100
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC [Hz]		20
Switchfrekvens DC [Hz]		70
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej

Registreringsområde


Tasteafstand [mm]		20
Real rækkevidde Sr [mm]		20 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]		0...16,2



Induktiv sensor

IB-2020-BBOA/MS/6M/SS

Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteresi [% af Sr]	3...15	
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	cylindrisk	
Montering	Uskærmet	
Dimensioner [mm]	Ø 34 / L = 82	
Materiale	Kapsling: PBT; Kabelindføring: Messing forniklet; PG-forskruning: Messing forniklet	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	Klemholder: 1	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 6 m, Silikone; 2 x 0,75 mm²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 blå