




Y-Forbindelseskabel

YDOAH040MSS0007H04STGH040MSS

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



A - input kabel grå
C - octavis kabel sort



Applikation		
Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; Egnet for kabelkæde	
Siliconefri	ja	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur		cULus: ...75
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...90
Bemærk omkring omgivelsestemperatur (i bevægelse)		cULus: ...75
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Opbevaring fugtighed	[%]	10...100
Andre klimatiske betingelser for lagring iht. Den specificerede klasse		1K22/ DIN 60721-3-1



Y-Forbindelseskabel

YDOAH040MSS0007H04STGH040MSS

Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
-----------------	-----------------------------

Mekaniske data

Vægt	[g]	478,2
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		Messing, forniklet
Tætningsmateriale		FKM
Antal porte på splitterboks		2
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m

Bemærkning


Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 7 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm






Y-Forbindelseskabel


YDOAH040MSS0007H04STGH040MSS

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik


Stik: 2 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU, orange; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Y-Forbindelseskabel

YDOAH040MSS0007H04STGH040MSS

diagrammer og grafer

Derating $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Omgivelsestemperatur [°C]

Y Strøm [A]