

Forbindelseskabel

VDOGH050MSE0005C05STGH050MSS



Applikation		
Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde	
Applikation	CAN Bus	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	32 DC; (ledning 4+5: 5 V)
Max strømbelastning total	[A]	4; (ledning 4+5: 0,05 A)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	526,85
Indstøbt-emne materiale	TPU	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Tætningsmateriale	FKM	
Egnet for kabelkæde	ja	
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	Slæbebelastning	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 5 Mio.
	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bemærkning		
Bemærkning	CAN-bus termineringsmodstand (120 Ω) er integreret i et M12-stik.	
Emballage-enheder	1 stk.	

Forbindelseskabel

VDOGH050MSE0005C05STGH050MSS

Elektrisk tilslutning - Hanstik


Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8,4 mm, afskærmet; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Tilslutning



Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: Messing, forniklet; pakning: FKM; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm

