


PNP-NPN-Konverter

Converter PNP-NPN/15m

Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"



Applikation		
Special funktion		Halogenfri; guldbelagte kontakter; Eget for kabelkæde
Kompatibel med maling		ja
Elektriske Data		
Driftspændingstolerance	[%]	10
Driftspænding	[V]	< 24 DC
Kapslingsklasse		II
Max strømbelastning total	[A]	0,1
Udgange		
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Omgivelsestemperatur (bevægelig)	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	17562
Mekaniske data		
Vægt	[g]	492
Dimensioner	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale		Kapsling: TPU sort; pakning: FKM



PNP-NPN-Konverter

Converter PNP-NPN/15m

Materiale - omløber	Messing, forniklet								
Egnet for kabelkæde	ja								
Egnet for kabelkæde	<table> <tr> <td>Bøjeradius ved fleksibel anvendelse</td><td>min. 10 x kabel diameter</td></tr> <tr> <td>Slæbehastighed</td><td>max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>Bøjningsantal</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>Vridningsgodkendt</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²	Bøjningsantal	> 5 Mio.	Vridningsgodkendt	± 180 °/m
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter								
Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s ²								
Bøjningsantal	> 5 Mio.								
Vridningsgodkendt	± 180 °/m								

Bemærkning


Bemærkning	for sensorer iht. IEC 60947-5-2 med slutfunktion (NO)
Henvisninger	Bemærk tekniske anvisninger under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning


Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid