


Induktive AS-Interface sensor

IBE2020-ASI

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Elektrisk design	AS-i
Tasteafstand [mm]	20
Kapsling	cylindrisk
Dimensioner [mm]	Ø 34 / L = 98

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	20
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i parametre

AS-i I/O konfiguration [hex]	1
AS-i ID kode [hex]	1



Induktive AS-Interface sensor

IBE2020-ASI

AS-i certifikat	02701
-----------------	-------

Mekaniske data

Kapsling	cylindrisk
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	Ø 34 / L = 98
Materiale	PBT; endestykke: PC

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Usikkert område	1 x LED, rød Ledningsbrud på sensor spole, Kortslutning på sensor spole Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tilbehør

Leverings omfang	Klemholder: 1
------------------	---------------

Bemærkning

Bemærkning	sikkert arbejdsområde: ca. 10...80 % af Sn
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...2,5 mm²

Tilslutning

