


Induktive områdesensorer

SIY-3120-ANKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand [mm]		30...120
Kapsling		cylindrisk
Dimensioner [mm]		Ø 164 / L = 68

Elektriske Data

Driftspænding [V]		12...36 DC
Strømforbrug [mA]		< 7

Udgange


Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		200
Switchfrekvens DC [Hz]		3



Induktive områdesensorer

SIY-3120-ANKG

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	30...120
Justerbar tasteafstand		ja
Fabriksindstilling rækkevidde	[mm]	120
Real rækkevidde Sr	[mm]	(30...120)
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysteres	[% af Sr]	< 15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-15...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		cylindrisk
Montering		Uskærmet
Monteringsmetode		med monteringsplade
Dimensioner	[mm]	Ø 164 / L = 68
Materiale		Kapsling: PBT; Monteringsplade: aluminium eloxeret
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Tilslutning		



BK = Ledningsfarver :
 BN = sort
 BU = brun
 blå