




Induktive rør sensorer

I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS



- 1 Aktiv flade
2 LED Driftstilstand



Produktegenskaber

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	< 14
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	70 x 20 x 12

Applikation

Arbejdsprincip	statisk
----------------	---------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...35 DC
Strømforbrug [mA]	< 15
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja



Induktive rør sensorer

I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	< 14
Opløsning på stålkugle (diameter)	[mm]	3
Max. enhedshastighed	[m/s]	35
Reaktionstid		
Pulsforlænger	[ms]	100
Max. afbryde tid	[ms]	100
Reaktionstid	[ms]	< 0,5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	1323
UL godkendelse	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Strømforsyning	Class 2
	Fil nummer UL	E174191
Mekaniske data		
Vægt	[g]	59,5
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	70 x 20 x 12
Materiale		Kapsling: PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		spændebånd: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Kabel: 0,09 m, PUR		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		

Induktive rør sensorer

I8-3014-ANKG/0,09M/US-100-DNS

Tilslutning

