


Trykbestandige positions sensorer

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	2

Applikation

Special funktion	Immun overfor elektromagnetiske felter
Trykbestandig [psi]	3000
Immun overfor elektromagnetiske felter	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	15
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	20
Kortslutningsbeskyttelse	ja



Trykbestandige positions sensorer

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	2
Real rækkevidde Sr	[mm]	2 ± 10 %
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3	
Hysteres	[% af Sr]	5
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-0,5...0,5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Vægt	[g]	175
Montering	Skærmet	
Cylindertype	pneumatiske og hydrauliske clindre	
Materiale	aluminium	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		

Trykbestandige positions sensorer

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Tilslutning

