
IES200

Induktiv sensor

IEB3003BBPKG/V4A/K1/AS



EC 1935/2004

Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand	[mm]	3
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M8 x 1 / L = 40
Applikation		
Special funktion		guldbelagte kontakter; Forøget rækkevidde; korrektions faktor = 1; Immun overfor elektromagnetiske felter
Applikation		materiale håndtering; kølehus/ shock frysning
Immun overfor elektromagnetiske felter		ja
Max. magnetfelt immunitet	[mT]	300
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 20
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	3
Real rækkevidde Sr	[mm]	3 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...2,43
Forøget rækkevidde		ja

IES200

Induktiv sensor

IEB3003BBPKG/V4A/K1/AS

Nøjagtighed / afvigelser			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1	
Hysterese	[% af Sr]	3...15	
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10	
Korrektions faktor = 1		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85	
Kapslingsklasse		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (med ifm stik forskriftsmæssigt fastskruet)	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
		EN 55011	Klasse B
Vibrationsbestandig		EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser
Chokbestandig		EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser
Kontinuerlig shock-bestandighed		EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning)
Hurtige temperatur ændringer		EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklusser
Salt spray test		EN 60068-2-52 Kb	Sværhedsgrad 5 (4 testcyklus)
MTTF	[År]	561	
Embedded software inkluderet		ja	
UL godkendelse		Ta	-25...80 °C
		Enclosure type	Type 1
		Strømforsyning	Limited Voltage/Current
		UL godkendelsesnummer	A011
		Fil nummer UL	E174191
Mekaniske data			
Vægt	[g]	14,4	
Kapsling		gevindtype	
Montering		Skærmet	
Dimensioner	[mm]	M8 x 1 / L = 40	
Gevind betegnelse		M8 x 1	
Materiale		rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: LCP hvid; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Tilspændingsmoment	[Nm]	A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	4 x 90° LED, gul
Tilbehør			
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	

IES200

Induktiv sensor


IEB3003BBPKG/V4A/K1/AS

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



Tilslutning



diagrammer og grafer

montering

