




Induktiv sensor

IEA2001-AROG/UP/US-100 RT

Artiklen kan ikke længere leveres



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand [mm]		1
Kapsling		gevindtype
Dimensioner [mm]		M8 x 1 / L = 69
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		5...36 DC
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		nej
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		4,6
Minimum belastningsstrøm [mA]		4
Max. lækagestrøm [mA]		0,6
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		200
Switchfrekvens DC [Hz]		2000
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Tasteafstand [mm]		1
Real rækkevidde Sr [mm]		1 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]		0...0,8
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2
Hysteres [% af Sr]		1...15
Tolerance, koblingspunkt		-10...10

IE9940



Induktiv sensor

IEA2001-AROG/UP/US-100 RT

[% af Sr]		
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	3367
Mekaniske data		
Vægt	[g]	25,1
Kapsling		gevindtype
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M8 x 1 / L = 69
Gevind betegnelse		M8 x 1
Materiale		Messing forniklet; PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

