


Alternative artikler: IF5353

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Elektrisk design  | NPN              |
| Udgangsfunktion   | normally open    |
| Tasteafstand [mm] | 4                |
| Kapsling          | gevindtype       |
| Dimensioner [mm]  | M12 x 1 / L = 71 |

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| Driftspænding         | [V]  | 10...55 DC |
| Strømforbrug          | [mA] | 7; (24 V)  |
| Kapslingsklasse       |      | II         |
| Polaritetsbeskyttelse |      | nej        |

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                     | NPN           |
| Udgangsfunktion                                      | normally open |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 1             |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 400           |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 700           |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | nej           |
| Overbelastningssikret                                | nej           |

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Tastefstand             | [mm] | 4        |
| Real rækkevidde Sr      | [mm] | 2 ± 10 % |
| Operationel tastefstand | [mm] | 0...1,6  |

|                          |           |                                                                            |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Korrektionsfaktor        |           | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |
| Hysteresese              | [% af Sr] | 1...15                                                                     |
| Tolerance, koblingspunkt | [% af Sr] | -10...10                                                                   |

# IF5005



## Induktiv sensor

IF-3004-ANOG

| Omgivende forhold                         |                |                  |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|
| Omgivelsestemperatur                      | [°C]           | -25...80         |
| Kapslingsklasse                           |                | IP 67            |
| Mekaniske data                            |                |                  |
| Kapsling                                  |                | gevindtype       |
| Montering                                 |                | Uskærmet         |
| Dimensioner                               | [mm]           | M12 x 1 / L = 71 |
| Gevind betegnelse                         |                | M12 x 1          |
| Materiale                                 |                | PBT              |
| Display / Betjeningsenhed                 |                |                  |
| Display                                   | udgangs status | 1 x LED, gul     |
| Tilbehør                                  |                |                  |
| Leverings omfang                          |                | låsemøtrikker: 2 |
| Bemærkning                                |                |                  |
| Emballage-enheder                         |                | 1 stk.           |
| Elektrisk tilslutning                     |                |                  |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                |                  |
| Tilslutning                               |                |                  |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |
| BK = | sort             |