


Induktiv sensor

IF-04-N SS-L-L

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Udgangsfunktion	normally closed
Tasteafstand [mm]	4
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1

Applikation

Applikation	Må ikke anvendes i Ex-farlige områder (er ikke ATEX godkendt!)
Montering	for ventiler; (76...101,6 (NW 80...100))

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	tilslutning til koblingsforstærker iht. EN 60947-5-6
Nominal spænding DC [V]	8,2; (1kΩ)
Forsyningsspænding DC [V]	7,5...30
Strømforbrug [mA]	udæmpet: > 2,1; dæmpet: < 1
Kapslingsklasse	III

Udgange

Udgangsfunktion	normally closed
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	30
Switchfrekvens DC [Hz]	1500

Registreringsområde


Tasteafstand [mm]	4
-------------------	---

IF7036



Induktiv sensor

IF-04-N SS-L-L

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,001
Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		PBT; Emne: rustfri stål (1.4301 / 304)
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
		Emne
Bemærkning		
Bemærkning		Bemærk:
		Sensorerne er justeret med den medleverede tasteemne.
		Hvis der anvendes en ældre type tasteemne, er der risiko for mekanisk beskadigelse af sensoren, hvis den ikke er indstillet korrekt.
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x ventilstik type A DIN (DIN EN 175301-803)		
		
Tilslutning		
		
1 =	Tilslutning til skilleforstærker	
1-2:	Low	