


Induktiv sensor

IF-04-N US-D-S

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Udgangsfunktion	normally closed
Tasteafstand [mm]	4
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Applikation	Må ikke anvendes i Ex-farlige områder (er ikke ATEX godkendt!)
Montering	for ventiler; (38...63,5 (NW 40...65))

Elektriske Data

Tilslutning til skilleforstærker	ja
Koblingsforstærker	tilslutning til koblingsforstærker iht. EN 60947-5-6
Nominel spænding DC [V]	8,2; (1kΩ)
Forsyningsspænding DC [V]	7,5...30
Strømforbrug [mA]	udæmpet: > 2,1; dæmpet: < 1; pr. sensor
Kapslingsklasse	II

Udgange

Udgangsfunktion	normally closed
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	30; (pr. sensor)
Switchfrekvens DC [Hz]	1500

IF7037



Induktiv sensor

IF-04-N US-D-S

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,001
Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M12 x 1
Gevind betegnelse		M12 x 1
Materiale		PBT; Emne: rustfri stål (1.4301 / 304)
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
	Emne	
Bemærkning		
Bemærkning	Bemærk:	
	Sensorerne er justeret med den medleverede tasteemne.	
	Hvis der anvendes en ældre type tasteemne, er der risiko for mekanisk beskadigelse af sensoren, hvis den ikke er indstillet korrekt.	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt		
		


IF7037



Induktiv sensor

IF-04-N US-D-S

Tilslutning



1	tilslutning til kontrol enhed
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2