




Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/2LED/3M/PH

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: IGS312
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!




Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand [mm]		8
Kapsling		gevindtype
Dimensioner [mm]		M18 x 1 / L = 43
Applikation		
Special funktion		Forøget rækkevidde; hjælp til optisk indstilling
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		10...36 DC
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		nej
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		5
Minimum belastningsstrøm [mA]		5
Max. lækagestrøm [mA]		1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		100
Switchfrekvens DC [Hz]		100
Kortslutningsbeskyttelse		nej
Overbelastningssikret		nej
Registreringsområde		
Tasteafstand [mm]		8
Real rækkevidde Sr [mm]		8 ± 10 %
Forøget rækkevidde		ja



Induktiv sensor

IGB2008BAROG/UP/2LED/3M/PH

Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3	
Hysteres	[% af Sr]	3...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Vægt	[g]	168,7
Kapsling	gevindtype	
Montering	Skærmet	
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 43
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	Messing belagt med hvid bronze; PBT	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
	udgangs status	1 x LED, grøn
Hjælp til optisk indstilling	ja	
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,50 mm²		
Tilslutning		



BK = Ledningsfarver :
sort