

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS



Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tastefasthed [mm]	8
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M12 x 1 / L = 70

Special funktion	guldbelagte kontakter; Fuld-metal hus; korrektions faktor = 1
Applikation	Brug i våde omgivelser og levnedsmiddelindustrien

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 20
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Max. lækagestrøm [mA]	0,1
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja


Tastefstand	[mm]	8
Real rækkevidde Sr	[mm]	8 ± 10 %
Operationel tastefstand	[mm]	0...6,48



Induktiv fuld-metal sensor

IFK3008-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 1 / Messing: 1 / aluminium: 1 / kobber: 1	
Hysteresi [% af Sr]	1...15	
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10	
Korrektions faktor = 1	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	0...100	
Kapslingsklasse	IP 68; IP 69K	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Uskærmet	
Dimensioner [mm]	M12 x 1 / L = 70	
Gevind betegnelse	M12 x 1	
Materiale	Kapsling: rustfri stål (1.4404 / 316L); aktiv flade: rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Fuld-metal hus	ja	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	4 x 90° LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		



Stik: 1 x M12; Kontakter: guldbelagt