


Induktiv sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produkttegenskaber

Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	5
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1

Elektriske Data

Driftspænding [V]	20...250 AC/DC
Polaritetsbeskyttelse	nej

Udgange

Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	6,7
Max. spændingfald på koblingsudgange AC [V]	6,7
Minimum belastningsstrøm [mA]	4
Max. lækagestrøm [mA]	2,2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	100
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens AC [Hz]	25
Switchfrekvens DC [Hz]	70
Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej



Induktiv sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	5
Real rækkevidde Sr	[mm]	5 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...4,05
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,2	
Hysteres	[% af Sr]	3...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...100
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Messing forniklet; ULTRASON
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

Induktiv sensor

IGK2005ZABOA/SL/LS-200-K

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: B

