




Induktiv sensor

IGB2008-ARKG/UP/8M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: IG5715
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand [mm]		8
Kapsling		gevindtype
Dimensioner [mm]		M18 x 1
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		10...36 DC
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP/NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		4,6
Minimum belastningsstrøm [mA]		4
Max. lækagestrøm [mA]		0,8
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		150
Switchfrekvens DC [Hz]		300



Induktiv sensor

IGB2008-ARKG/UP/8M

Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	8
Real rækkevidde Sr	[mm]	8 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...6,5
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres	[% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Uskærmet	
Dimensioner	[mm]	M18 x 1
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	Messing forniklet; PBT farveløs	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

IG6021



Induktiv sensor

IGB2008-ARKG/UP/8M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 8 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Tilslutning



BK =

Ledningsfarver :
sort