


## Induktiv sensor

IGA3008LBPOG/TS-600-APS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: IG5579

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Produktegenskaber

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Elektrisk design  | PNP           |
| Udgangsfunktion   | normally open |
| Tasteafstand [mm] | 8             |
| Kapsling          | gevindtype    |
| Dimensioner [mm]  | M18 x 1       |

## Elektriske Data

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Driftspænding [V]     | 10...36 DC |
| Strømforbrug [mA]     | 15; (24 V) |
| Polaritetsbeskyttelse | nej        |

## Udgange

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                     | PNP           |
| Udgangsfunktion                                      | normally open |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 1             |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 250           |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 120           |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | nej           |
| Overbelastningssikret                                | nej           |

## Registreringsområde

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tasteafstand [mm] | 8 |
|-------------------|---|



## Induktiv sensor

IGA3008LBPOG/TS-600-APS

|                          |      |          |
|--------------------------|------|----------|
| Real rækkevidde Sr       | [mm] | 8 ± 10 % |
| Operationel tasteafstand | [mm] | 0...6,5  |

## Nøjagtighed / afvigelser

|                          |                                                                            |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Korrektionsfaktor        | Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3 |          |
| Hysteres                 | [% af Sr]                                                                  | 3...15   |
| Tolerance, koblingspunkt | [% af Sr]                                                                  | -10...10 |

## Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...80 |
| Kapslingsklasse      |      | IP 65    |

## Mekaniske data

|                   |      |                        |
|-------------------|------|------------------------|
| Kapsling          |      | gevindtype             |
| Montering         |      | Uskærmet               |
| Dimensioner       | [mm] | M18 x 1                |
| Gevind betegnelse |      | M18 x 1                |
| Materiale         |      | Messing forniklet; PBT |

## Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

## Tilbehør

|                  |  |                  |
|------------------|--|------------------|
| Leverings omfang |  | låsemøtrikker: 2 |
|------------------|--|------------------|

## Bemærkning

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| Emballage-enheder |  | 1 stk. |
|-------------------|--|--------|

## Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x Ø 28 mm; kodning: A



## Tilslutning

