


Induktive sensorer med IO-Link

IIK3022-FRKG/IO/US-104



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP/NPN; (parametrerbar)
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Kommunikationsinterface	IO-Link
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 65

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 15
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP/NPN; (parametrerbar)
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Switch punkt IO-Link [mm]	4,3...21,5; (parametrerbar)
Måleområde IO-Link [mm]	2,3...23

Nøjagtighed / afvigelser

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / kobber: 0,4
Hysteres [% af Sr]	3...15
Linearitetsfejl analog udgang [%]	± 2 %; (af måleområdets slutværdi)
Gentagelsesnøjagtighed analog udgang [%]	± 1 %; (af måleområdets slutværdi)



Induktive sensorer med IO-Link

IIK3022-FRKG/IO/US-104

Temperaturkoefficient		± 0,3 %/K; (af måleområdet slutværdi)	
Interface			
Kommunikationsinterface	IO-Link		
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link Revision	1.1		
SDCI-Norm	IEC 61131-9 CDV		
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable		
SIO-Mode	ja		
Nødvendig masterport klasse	A		
Min. Process-cyklostid [ms]	3		
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID	
	default	791	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85		
Kapslingsklasse	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K		
Godkendelser / Tests			
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V	
	EN 55011	Klasse B	
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 sweep cyklusser pr minut; 1 oktav pr. minut i 3 akser	
Chokbestandig	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halv-sinus; 3 shocks hver i hver retning af de tre koordinatakser	
Kontinuerlig shock-bestandighed	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 shocks hver i hver retning (X-Y-Z retning)	
Hurtige temperatur ændringer	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cyklusser	
MTTF [År]	664		
Embedded software inkluderet	ja		
UL godkendelse	Ta	-25...70 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current	
	UL godkendelsesnummer	A008	
	Fil nummer UL	E174191	
Mekaniske data			
Vægt [g]	113,2		
Kapsling	gevindtype		
Montering	Uskærmet		
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 65		
Gevind betegnelse	M30 x 1,5		
Materiale	Messing belagt med hvid bronze; aktiv flade: PBT orange; LED vindue: PEI; låsemøtrikker: Messing belagt med hvid bronze		



Induktive sensorer med IO-Link

IIK3022-FRKG/IO/US-104

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	4 x LED, gul
	SIO-Mode	
	udgangstrin strømforsynet	LED, gul lyser
	IO-Link mode	
	mål indenfor måleområde	LED, gul lyser

Tilbehør



Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



4: OUT / IO-Link