




Induktiv sensor

IMC4035-CPKG/QUICKON

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Antivalent
Tasteafstand	[mm]	35
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	40 x 40 x 83
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	20; (24 V)
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		Antivalent
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250



Induktiv sensor

IMC4035-CPKG/QUICKON

Switchfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	35
Real rækkevidde Sr	[mm]	35 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...28,3
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres	[% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	40 x 40 x 83
Materiale		Kapsling: PBT; aktiv flade: PPE; spændebånd: zinkstøbegods
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		Montagebeslag: 1
		Unbrakonøgle: 1
Bemærkning		
Bemærkning		5 positioner for aktiv zone mulig
Emballage-enheder		1 stk.

Induktiv sensor

IMC4035-CPKG/QUICKON

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

