


IN0118



Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Produktegenskaber		
Elektrisk design		serieforbindelse mulig
Udgangsfunktion		2 x slutfunktion
Tastefstand	[mm]	4
Kapsling		rektangulær
Elektriske Data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Kapslingsklasse		I
Beskyttet mod omvendt polaritet		nej
Udgange		
Elektrisk design		serieforbindelse mulig
Udgangsfunktion		2 x slutfunktion
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	5
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	5
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	1,7
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	200
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Switchfrekvens AC	[Hz]	25
Switchfrekvens DC	[Hz]	25



Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Kortslutningssikret	nej
Overbelastningssikret	nej
Registreringsområde	
Tasteafstand [mm]	4
Real rækkevidde Sr [mm]	4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]	0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres [% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-10...10
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 Klasse B
MTTF [År]	514
UL godkendelse	Ta
	0...40 °C
	Enclosure type
	Type 1
	Strømforsyning
	Hazardous voltage
	Fil nummer UL
	E174191
Mekaniske data	
Vægt [g]	79
Kapsling	rektangulær
Montering	Uskærmet
Materiale	PBT
Display / Betjeningsenhed	
Display	udgangs status
	2 x LED, rød
Elektrisk tilslutning	
Påkrævet sikring	miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; flink
Bemærkning	
Bemærkning	Anbefaling: Kontrollér apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.
Emballage-enheder	1 stk.

Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x 7/8"; kodning: A



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 $\leq$ 2 A flink