



Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND3004DBPKG/10M



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		2 x slutfunktion
Tasteafstand [mm]		4
Kapsling		rektangulær
Dimensioner [mm]		40 x 26 x 26
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		10...36 DC
Strømforbrug [mA]		15; (24 V)
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		2 x slutfunktion
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]		2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]		250
Switchfrekvens DC [Hz]		1300
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Tasteafstand [mm]		4
Real rækkevidde Sr [mm]		4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]		0...3,25
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres [% af Sr]		1...15
Tolerance, koblingspunkt		-10...10




Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND3004DBPKG/10M

[% af Sr]

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
MTTF	[År]	1064
Mekaniske data		
Vægt	[g]	446
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	40 x 26 x 26
Materiale		PBT; PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Tilslutning		



Ledningsfarver :

BN = brun
 BU = blå
 BK = sort
 WH = hvid