


Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	2 x sluttefunktion
Tasteafstand [mm]	4
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	40 x 26 x 47

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	2 x sluttefunktion
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	4
Minimum belastningsstrøm [mA]	4
Max. lækagestrøm [mA]	2 x 0,7
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	4
Real rækkevidde Sr [mm]	4 ± 10 %
Operationel tasteafstand [mm]	0...3,25

Nøjagtighed / afvigelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / aluminium: 0,3 / kobber: 0,4
-------------------	---



Induktiv dobbelt sensor for ventilaktuator

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

Hysteresi	[% af Sr]	3...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[År]	1229

Mekaniske data

Vægt	[g]	58,5
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	40 x 26 x 47
Materiale		Kapsling: PBT; dæksel: PC

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, rød
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Messing, belagt med hvid bronze



Tilslutning

