


## Cylinder sensor for trækstangs cylinder

IQ5004/ 6m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Aktiv flade

### Produktegenskaber

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Elektrisk design | PNP           |
| Udgangsfunktion  | normally open |

### Elektriske Data

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]                  | 10...30 DC |
| Strømforbrug [mA]                  | < 2        |
| Polaritetsbeskyttelse              | ja         |
| Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 5          |

### Udgange

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                     | PNP           |
| Udgangsfunktion                                      | normally open |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2,3           |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 200           |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 1000          |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja            |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis       |
| Overbelastningssikret                                | ja            |

### Registreringsområde

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Reaktionsfølsomhed [mT]     | 2...35 |
| Forbikørselshastighed [m/s] | < 10   |


# IQ5004



## Cylinder sensor for trækstangs cylinder

IQ5004/ 6m

| Nøjagtighed / afvigelser   |                |                                |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Hysteresi                  | [mm]           | 1                              |
| Reproducerbarhed           | [mm]           | 0,1                            |
| Omgivende forhold          |                |                                |
| Omgivelsestemperatur       | [°C]           | -25...70                       |
| Kapslingsklasse            |                | IP 67                          |
| Godkendelser / Tests       |                |                                |
| Chok/vibrations stabilitet |                | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| Mekaniske data             |                |                                |
| Cylindertype               |                | pneumatisk cylinder            |
| Materiale                  |                | Kunststof                      |
| Display / Betjeningsenhed  |                |                                |
| Display                    | udgangs status | 1 x LED, rød                   |
| Bemærkning                 |                |                                |
| Emballage-enheder          |                | 1 stk.                         |
| Elektrisk tilslutning      |                |                                |
| Kabel: 6 m, PVC            |                |                                |
| Tilslutning                |                |                                |



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Ledningsfarver : |
| BK = | sort             |
| BN = | brun             |
| BU = | blå              |