


Cylinder sensor for trækstangs cylinder

IQ5006/US-100

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Aktiv flade

Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open

Applikation

Special funktion	Immun overfor elektromagnetiske felter
Immun overfor elektromagnetiske felter	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 2
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	35

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,3
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	20
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja



Cylinder sensor for trækstangs cylinder

IQ5006/US-100

Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	2...35
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 10
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	0,1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Cylindertype		pneumatisk cylinder
Materiale		Kunststof
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, rød
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

