


Kapacitiv Sensor

KD-3050-BNKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KD5019

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally closed
Tasteafstand [mm]	50
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	120 x 80 x 30

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	15; (24 V)
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally closed
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningsbeskyttelse	ja

KD5025



Kapacitiv Sensor

KD-3050-BNKG

Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	50
Real rækkevidde Sr	[mm]	50 ± 10 %
Operationel tasteafstand	[mm]	0...40,5
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2	
Hysteresi	[% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-15...15
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...50
Kapslingsklasse	IP 65	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling	rektangulær	
Montering	Uskærmet	
Dimensioner	[mm]	120 x 80 x 30
Materiale	PPE modificeret	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	skruetrækker: 1	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

KD5025




Kapacitiv Sensor

KD-3050-BNKG

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



BN =	Ledningsfarver :
BK =	brun
BU =	sort
	blå