


Kapacitiv Sensor

KG-3150NFPKG/PL/2P/IO



- 1 LED gul udgangs status
- 2 LED grøn Signal
- 3 Potentiometer Tasteafstand
- 4 Potentiometer Koblingsfunktion



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm]	0,5...30
Kommunikationsinterface	IO-Link
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 92,5

Applikation

Special funktion	hjælp til optisk indstilling
Medietemperatur [°C]	-25...110

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 22
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Switchfrekvens DC [Hz]	30
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	0,5...30
Justerbar tasteafstand	ja
Fabriksindstilling rækkevidde [mm]	15
Real rækkevidde Sr [mm]	15 ± 10 %



Kapacitiv Sensor

KG-3150NFPKG/PL/2P/IO

Nøjagtighed / afvigelse		
Hysteres	[% af Sr]	1...15
Tolerance, koblingspunkt	[% af Sr]	-10...10
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO-Mode		ja
Nødvendig masterport klasse		A
Min. Process-cyklistid	[ms]	20
IO-Link funktioner (acykliske)		applikations specifik tag; Driftstime tæller; normally open / normally closed (konfigurerbar); PNP / NPN (parametrierbar); Switch punkter; Hysteres
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2	8 kV AD / 4 kV CD
	EN 61000-4-3	10 V/m
	EN 61000-4-4	2 kV
	EN 61000-4-6	10 V
	EN 55011	Klasse B
Vibrationsbestandig	DIN EN 60947-5-2	1 mm amplitude, oscillations periode 5 min., 30 min. pr akse ved resonans eller 55 Hz
Chokbestandig	DIN EN 60947-5-2	30 g 6 shocks / 11 ms halv-sinus (x, y, z)
UL godkendelse	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	UL godkendelsesnummer	D004
	Fil nummer UL	E174191
Mekaniske data		
Vægt	[g]	71,8
Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 92,5
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		PBT; PC; POM
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	indstillingshjælp	8 x LED, grøn
Hjælp til optisk indstilling		ja

KG6001



Kapacitiv Sensor

KG-3150NFPKG/PL/2P/IO

Tilbehør

Leverings omfang

låssemøtrikker: 2

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning

