KI5202


Kapacitiv Sensor

KI-3015-ANKG/NI

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KI5015

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber		
Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand	[mm]	3...15
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	13; (24 V)
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	40
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	3...15
Justerbar tasteafstand		ja
Fabriksindstilling rækkevidde	[mm]	15

KI5202


Kapacitiv Sensor

KI-3015-ANKG/NI

Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70	
Kapslingsklasse		IP 65	
Forøget immunitet		ja; (Øget immunitet over for ledet radiofrekvensinterferens)	
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniske data			
Kapsling		gevindtype	
Montering		Uskærmet	
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Gevind betegnelse		M30 x 1,5	
Materiale		PBT	
Display / Betjeningsenhed			
Display		udgangs status	1 x LED, gul
Tilbehør			
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2	
		skruetrækker: 1	
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort