


Kapacitiv Sensor

KNM30NUAFBOW/SL/OF

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand	[mm]	programmerbar koblingsafstand
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Applikation

Special funktion		hjælp til optisk indstilling
Montering		aftastning gennem ikke-metallisk beholdervæg
Medie		tørre bulk materialer; flydende medier
Medietemperatur	[°C]	-25...100

Elektriske Data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Driftspænding	[V]	30...250 AC
Kapslingsklasse		I

Udgange

Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange AC	[V]	10
Minimum belastningsstrøm	[mA]	5
Max. lækagestrøm	[mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kort-tid strømbeastning på switchudgange	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Switchfrekvens AC	[Hz]	5

Registreringsområde


Tasteafstand	[mm]	programmerbar koblingsafstand
Justerbar tasteafstand		ja



Kapacitiv Sensor

KNM30NUAFBOW/SL/OF

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		Messing Optalloy-beklædt; PBT; PPS
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Usikkert område	1 x LED, rød
	programmering	1 x LED, grøn
Hjælp til optisk indstilling		ja
Tilbehør		
Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Tilslutning		



BN = Ledningsfarver :
 BU = brun
 GN/YE = blå
 grøn/gul