




Kapacitiv Sensor

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KQ5002

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Aktiv flade
2 Teach-In Element



Produktegenskaber

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally closed
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	72 x 36 x 10

Applikation

Montering	aftastning gennem beholdervæg
Medie	tørre bulk materialer; flydende medier

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	< 30
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	nej

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally closed
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	0,2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	50
Switchfrekvens DC [Hz]	5
Kortslutningsbeskyttelse	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde

Justerbar tasteafstand	ja
------------------------	----


KN5108



Kapacitiv Sensor

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	72 x 36 x 10
Materiale		PBT; PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang		skruetrækker: 1
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,5 m, PUR		
Tilslutning		



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå

Stik: 1 x AMP