




Kapacitiv Sensor

KNQ01NUKFPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm]	programmerbar koblingsafstand
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	72 x 36 x 10

Applikation

Special funktion	Funktionskontrol udgang
Montering	aftastning gennem ikke-metallisk beholdervæg
Medie	tørre bulk materialer; flydende medier

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	30; (24 V)
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Funktionskontrol udgang	ja
Max. spændingfald på funktionscheck udgang [V]	3,5
Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang [mA]	10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	150
Switchfrekvens DC [Hz]	5



Kapacitiv Sensor

KNQ01NUKFPKG

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	programmerbar koblingsafstand
Justerbar tasteafstand	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Kapsling	rektangulær
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	72 x 36 x 10
Materiale	PP; Kabelindføring: SAN

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør

Leverings omfang	skruetrækker: 1
------------------	-----------------



Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Tilslutning



WH: Funktionskontrol udgang programmeringskabel
Ledningsfarver :

BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid