


Kapacitiv Sensor

KNM18NUKFPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KG5069

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Programmeringsknap



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Applikation

Medie	pulver; flydende medier; Olier; Kølesmøremiddel
-------	---

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...36 DC
Strømforbrug [mA]	17; (24 V)
Kapslingsklasse	II
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	5
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

KN5118



Kapacitiv Sensor

KNM18NUKFPKG

Kapslingsklasse	IP 65
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	PBT orange

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør

Leverings omfang	låsemøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning

