

Kapacitiv berørings sensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 100 / L = 11

Applikation

Arbejdsprincip	statisk
----------------	---------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III

KT5006



Kapacitiv berørings sensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningssikret	ja
Overbelastningssikret	ja

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K; (på forsiden)

Godkendelser / Tests

MTTF [År]	394
-----------	-----

Mekaniske data

Vægt [g]	129,5
Dimensioner [mm]	Ø 100 / L = 11
Materiale	aktiv front: PA Grilamid TR 90UV transparent; Kapsling: PC/ABS sort; Afdækningsring: PC/ABS grøn

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	8 x LED, rød
	Drift	8 x LED, grøn

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Afdækningsring i forskellige farver
--------------------	-------------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Kabel: 0,3 m, PUR

Stik: 1 x M8; kodning: A



KT5006



Kapacitiv berørings sensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Tilslutning

