


KT5111



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMDF-KGRBPKG/2M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbejdsprincip	dynamisk
----------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja
Varighed af udgangssignal [ms]	300

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)

KT5111



Kapacitiv oplyst trykknop

KTMDF-KGRBPKG/2M

Godkendelser / Tests

EMC	IEC 61000-4	
MTTF	[År]	531

Mekaniske data

Vægt	[g]	98,5
Dimensioner	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiale		PA 6,6-GF30 sort; aktiv front: PA Grilamid TR 90UV

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, grøn kan triggles

Tilbehør

Leverings omfang		låssemøtrikker: 1
		pakning: 1
Tilbehør (valgfri)		symbol skive


Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid