




Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: KG5067
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 trykknop
- 2 LED 3 x



Produktegenskaber		
Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand	[mm]	2,5...8
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	30; (24 V)
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	40



Kapacitiv Sensor

KG-3008-FNKG/NI

Kortslutningsbeskyttelse	ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Tasteafstand [mm]	2,5...8	
Justerbar tasteafstand	ja	
Fabriksindstilling rækkevidde [mm]	8	
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor	glas: 0,4 / vand: 1 / Keramik: 0,2 / PVC: 0,2	
Hysteres [% af Sr]	1...15	
Tolerance, koblingspunkt [% af Sr]	-15...15	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklasse	IP 65	
Forøget immunitet	ja	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Kapsling	gevindtype	
Montering	Uskærmet	
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 74	
Gevind betegnelse	M18 x 1	
Materiale	PBT	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Tilbehør		
Leverings omfang	låsemøtrikker: 2	
	skruetrækker: 1	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

KG5025



Kapacitiv Sensor

KG-3008-FNKG/NI

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning

