


KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX



CCC CE cUL US UK
LISTED CA

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Tasteafstand [mm]	15
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 143

Driftspænding	[V]	10...55 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug	[mA]	14; (24 V)
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Switchfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningssikret	ja
Overbelastningssikret	ja

Tasteafstand	[mm]	15
--------------	------	----

KI5052



Kapacitiv Sensor

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 65
Forøget immunitet		ja; (Øget immunitet over for ledet radiofrekvensinterferens)

Godkendelser / Tests

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[År]	743

Mekaniske data

Vægt	[g]	146
Kapsling		gevindtype
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 143
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		PBT; endestykke: PC

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Leverings omfang		låsemøtrikker: 2
------------------	--	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

