




Kapacitiv Sensor

KNM18NUKFPKG/4m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Programmeringsknap



Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Applikation		
Medie		pulver; flydende medier; Olier; Kølesmøremiddel
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	17; (24 V)
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open / normally closed; (valgbar)
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Switchfrekvens DC	[Hz]	5
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 65



Kapacitiv Sensor

KNM18NUKFPKG/4m

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniske data

Kapsling	gevindtype
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	PP sort

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød

Tilbehør

Leverings omfang	låsømøtrikker: 2
------------------	------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Tilslutning

