


Kapacitiv berørings sensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 100 / L = 11

Applikation

Arbejdsprincip	statisk
----------------	---------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III



Kapacitiv berørings sensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Polaritetsbeskyttelse	ja	
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500	
Udgange		
Elektrisk design	PNP	
Udgangsfunktion	normally open	
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200	
Kortslutningsbeskyttelse	ja	
Overbelastningssikret	ja	
Reaktionstid		
Reaktionstid [ms]	35	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85	
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K; (på forsiden)	
Godkendelser / Tests		
MTTF [År]	394	
Mekaniske data		
Vægt [g]	158,5	
Dimensioner [mm]	Ø 100 / L = 11	
Materiale	aktiv front: PA Grilamid TR 90UV transparent; Kapsling: PC/ABS sort; Afdækningsring: PC/ABS grøn	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	8 x LED, rød
	Drift	8 x LED, grøn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	Afdækningsring i forskellige farver	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

KT5005




Kapacitiv berørings sensor

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR

Tilslutning



1	brun
3	blå
4	sort