

Kapacitiv berørings sensor

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 100 / L = 11

Applikation

Arbejdsprincip	dynamisk
----------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III

KT5009



Kapacitiv berørings sensor

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Polaritetsbeskyttelse		ja
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	500
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Overbelastningssikret		ja
Varighed af udgangssignal	[ms]	300
Reaktionstid		
Reaktionstid	[ms]	35
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	419
Mekaniske data		
Vægt	[g]	160,5
Dimensioner	[mm]	Ø 100 / L = 11
Materiale		aktiv front: PA Grilamid TR 90UV transparent; Kapsling: PC/ABS sort; Afdækningsring: PC/ABS grøn
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	8 x LED, rød
	Funktion	8 x LED, grøn kan triggres
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Afdækningsring i forskellige farver
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.

KT5009




Kapacitiv berørings sensor

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BK =	sort
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvid