


## Cylinder sensor for trækstangs cylinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5108 + E11799

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Aktiv flade



### Produktegenskaber

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Elektrisk design | PNP              |
| Udgangsfunktion  | normally open    |
| Dimensioner [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |

### Elektriske Data

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Driftspænding [V]                  | 10...30 DC |
| Strømforbrug [mA]                  | < 10       |
| Polaritetsbeskyttelse              | ja         |
| Max. power-on forsinkelsestid [ms] | 2          |

### Udgange

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Elektrisk design                                     | PNP           |
| Udgangsfunktion                                      | normally open |
| Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]          | 2             |
| Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA] | 300           |
| Switchfrekvens DC [Hz]                               | 5000          |
| Kortslutningsbeskyttelse                             | ja            |
| Type af kortslutningsbeskyttelse                     | taktvis       |
| Overbelastningssikret                                | ja            |

### Registreringsområde

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Reaktionsfølsomhed [mT]     | 3   |
| Forbikørselshastighed [m/s] | < 5 |

### Nøjagtighed / afvigelser

|               |   |
|---------------|---|
| Hysteres [mm] | 1 |
|---------------|---|

# MK5007



## Cylinder sensor for trækstangs cylinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

|                  |      |     |
|------------------|------|-----|
| Reproducerbarhed | [mm] | 0,1 |
|------------------|------|-----|

### Omgivende forhold

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -25...75 |
|----------------------|------|----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kapslingsklasse | IP 67 |
|-----------------|-------|

### Godkendelser / Tests

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Chok/vibrations stabilitet | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
|----------------------------|--------------------------------|

### Mekaniske data

|             |       |
|-------------|-------|
| Aktiv flade | front |
|-------------|-------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Cylindertype | trækstangs cylindere |
|--------------|----------------------|

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| Dimensioner | [mm] | 37,5 x 35 x 35,5 |
|-------------|------|------------------|

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Materiale | Kapsling: Kunststoff; Monteringsadapter: aluminium |
|-----------|----------------------------------------------------|

### Display / Betjeningsenhed

|         |                |              |
|---------|----------------|--------------|
| Display | udgangs status | 1 x LED, gul |
|---------|----------------|--------------|

### Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

### Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



### Tilslutning

