


KT5020



Kapacitiv berørings sensor

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Applikation

Arbejdsprincip	dynamisk
----------------	----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja
Varighed af udgangssignal [ms]	300

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

KT5020



Kapacitiv berørings sensor

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	136,5
Dimensioner	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiale		aktiv front: PA Grilamid TR 90UV transparent; Kapsling: PC/ABS sort
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	8 x LED, rød
	Funktion	8 x LED, grøn kan aktiveres via PIN 2
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Afdækningsring i forskellige farver
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A		



Tilslutning

