


KT5050



Kapacitiv berørings sensor

KTRSH-KGRBPKG/2M



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Applikation

Arbejdsprincip	statisk
Applikation	reduceret følsomhed

Elektriske Data

Driftspænding [V]	12...30 DC
Strømforbrug [mA]	30
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	500

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Overbelastningssikret	ja

Reaktionstid

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----


KT5050



Kapacitiv berørings sensor

KTRSH-KGRBPKG/2M

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Mekaniske data		
Vægt	[g]	142
Dimensioner	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiale		aktiv front: PA Grilamid TR 90UV transparent; Kapsling: PC/ABS sort
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	8 x LED, rød
	Drift	8 x LED, grøn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Afdækningsring i forskellige farver
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PUR		
Tilslutning		



Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå