


T-slot cylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5106 + E11796

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Aktiv flade



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	14 x 12 x 19

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	150
Switchfrekvens DC [Hz]	5000



T-slot cylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	2
Forbikørselshastighed [m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [% af Sr]	1
Reproducerbarhed [% af Sr]	0,1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mekaniske data

Aktiv flade	front
Cylindertype	trapezformet slids cylindre
Dimensioner [mm]	14 x 12 x 19
Materiale	aluminium; Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8; kodning: A



MK5022

T-slot cylinder sensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS



Tilslutning

