




Cylindersensor for clean line cylindere

MKR3000-ANKG/AS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5112

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	Ø 8 / L = 37

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	NPN
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	300
Switchfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	3
Forbikørselshastighed [m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [mm]	1
Reproducerbarhed [mm]	0,1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 67

MK5028



Cylindersensor for clean line cylindere

MKR3000-ANKG/AS

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Aktiv flade		front
Cylindertype		rengørings-cylinder
Dimensioner [mm]		Ø 8 / L = 37
Materiale		aluminium; Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning

