



T-slot cylinder sensor

MKT3000-ANKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

1 Aktiv flade



Produkttegenskaber		
Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		normally open
Dimensioner	[mm]	14 x 12 x 26
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse		ja
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	2
Udgange		
Elektrisk design		NPN
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	300
Switchfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis



T-slot cylinder sensor

MKT3000-ANKG

Overbelastningssikret	ja
-----------------------	----

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	2
Forbikørselshastighed [m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [mm]	1
Reproducerbarhed [mm]	0,1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Aktiv flade	front
Cylindertype	trapezformet slids cylindre
Dimensioner [mm]	14 x 12 x 26
Materiale	aluminium; Kunststof

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------


Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort