


T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5101

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Dimensioner [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

Registreringsområde

Reaktionsfølsomhed [mT]	3
Forbikørselshastighed [m/s]	< 5

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [mm]	1,5
Reproducerbarhed [mm]	0,2

MK5046



T-slot cylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Chok/vibrations stabilitet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniske data		
Aktiv flade		front
Cylindertype		T-slot cylindre
Dimensioner	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materiale		PA 12-GF30
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Stik: 1 x M8; kodning: A		



Tilslutning

