


M95008



Magnetisk sensor med to setpunkter for bremsediagnose

M9G4015PARKG/A/US



- 1: teach position maximum
2: teach position minimum



Produktegenskaber	
Udgangsfunktion	2 x slutfunktion
Dimensioner [mm]	Ø 30 / L = 117
Applikation	
Special funktion	guldbelagte kontakter
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	10...36 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Kapslingsklasse	III
Polaritetsbeskyttelse	ja
Udgange	
Udgangsfunktion	2 x slutfunktion
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	5,4
Minimum belastningsstrøm [mA]	2
Max. lækagestrøm [mA]	0,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	100
Switchfrekvens DC [Hz]	0,5
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja
Registreringsområde	
Måleområde [mm]	17...32



Magnetisk sensor med to setpunkter for bremsediagnose

M9G4015PARKG/A/US

Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteresi	[mm]	0,1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...70
Kapslingsklasse	IP 20; IP 67; (stempel side: IP 20; hanstik side: IP 67)	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bestrålet	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbåret	10 V
	EN 55011 udstråling	Klasse B
MTTF	[År]	349
UL godkendelse	UL godkendelsesnummer	C001
Mekaniske data		
Vægt	[g]	238
Dimensioner	[mm]	Ø 30 / L = 117
Materiale	Messing belagt med hvid bronze; stempel: Rustfrit stål; LED vindue: PA	
Tilspændingsmoment	[Nm]	< 20
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	4 x 90° LED, rød OUT 1
	udgangs status	4 x 90° LED, gul OUT 2
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt



M95008



Magnetisk sensor med to setpunkter for bremsediagnose

M9G4015PARKG/A/US

Tilslutning

