

MS5001




Magnetsensor

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MS5010

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	60; (refererer til magnet M 4.0)
Kapsling	rektangulær
Dimensioner [mm]	28 x 10 x 16

Elektriske Data

Driftspænding [V]	10...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max. power-on forsinkelsestid [ms]	2

Udgange

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	300
Switchfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse	ja
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis
Overbelastningssikret	ja

MS5001



Magnetsensor

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	60; (refererer til magnet M 4.0)
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[% af Sr]	1...10
Reproducerbarhed	[% af Sr]	1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	28 x 10 x 16
Materiale		Kunststof
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	4 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		

Stik: 1 x M8; kodning: A



Tilslutning

