
MK5012

Cylindersensor for integreret profil cylindere

MKP3000-BPKG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: MK5115 + E11799
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Aktiv flade

CE

Produktegenskaber		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Dimensioner	[mm]	37 x 30 x 27
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 10
Polaritetsbeskyttelse		ja
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	2
Udgange		
Elektrisk design		PNP
Udgangsfunktion		normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC	[V]	2
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	300
Switchfrekvens DC	[Hz]	5000
Kortslutningsbeskyttelse		ja

MK5012


Cylindersensor for integreret profil cylindere

MKP3000-BPKG

Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Registreringsområde		
Reaktionsfølsomhed	[mT]	3
Forbikørselshastighed	[m/s]	< 5
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysterese	[mm]	1
Reproducerbarhed	[mm]	0,1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 60947-5-2
Chok/vibrations stabilitet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Aktiv flade		front
Cylindertype		integrerede profil cylindre
Dimensioner	[mm]	37 x 30 x 27
Materiale		aluminium; Kunststof
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Tilslutning



	Ledningsfarver :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	sort